



Hjørnefræser 90° MEV, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	30 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,8 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$	38 mm
passende vendskærsplatter	TOMT060508
Holdegevind M	M10
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	14,25 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ min}}$	35 mm
Maks. skæredybde $a_{\text{ p maks}}$	6 mm
Skær- $\varnothing D_{\text{ c}}$	20 mm
$\varnothing D_{\text{ 3}}$	15 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------