

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	58 mm
Udhængslængde L ₁	120 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1 mm
Samlet længde L _{i alt}	200 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,82 grader
Ø D ₃	26 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Indvendig køling	ja

Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	24,4 mm
Skær-Ø D _c	32 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser