

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226442 S
GTIN	4960664914005
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekrafter.

**Anvendelse:**

GM-geometrien er 1. Valg til generel bearbejdning.

Hjørneradius: 0,8 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOMT 060508ER-GM

Tilspænding  $f_z$ : 0,08 - 0,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	3
Tilspænding $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOMT 060508ER-GM
Type	S

Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		