

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213054 20/3L
GTIN	4062406566449
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	20 grader
Udhængslængde L_1	80 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	34 mm
Ø D_3	14 mm
Serie	Power Q
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,4 mm

passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Samlet længde $L_{i alt}$	160 mm
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,62 grader
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser