

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Udhængslængde L ₁	100 mm
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Ø D ₃	19 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1 mm
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Serie	Power Q
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	44 mm

Ramplinglængde L for α_{maks}	17,4 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,15 grader
Antal skær Z	4
Skær-Ø D_c	25 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	180 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser