

Garant**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 22/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	14,4 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Antal skær Z	3
Holdegevind M	M10
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	42 mm
Serie	Power Q
Ø D ₃	16 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	30 mm
Skær-Ø D_c	22 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Rampingvinkel α_{maks}	1,39 grader
Ø D_2	18 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser