

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	38 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	30 mm
Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>	12,4 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	1,62 grader
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Holdegevind M	M10
Antal skær Z	3

Serie	Power Q
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser