

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	0,73 grader
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	68 mm
Serie	Power Q
Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>	27,4 mm

Skær-Ø $D_c$	35 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Ø $D_2$	29 mm
Indvendig køling	ja
Ø $D_1$ h6	17 mm
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser