


JEPSON POWER**HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 320×25,4 mm, til tykvægget materiale, Antal tænder: 72****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078242 72
GTIN	4260052466957
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestykt rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Tandantal optimeret til	materialetykkelse 2,5 – 4 mm
Skærebredde B	2,2 mm
Antal tænder	72
Passer til	078234 str. 8320

egnet til materiale

til tykvægget materiale

Produkttype

Rundsavklinge