

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Indvendig køling	ja
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	34,4 mm
Antal skær Z	5
Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$	0,58 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Holdegevind M	M16
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser