

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder**. Særlig **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M16
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	34,4 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$	0,58 grader
Ø $D_2$	29 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Skær-Ø $D_c$	42 mm

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Antal skær Z	7
Serie	Power Q
Indvendig køling	ja
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser