

Garant

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/5mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendepatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	5
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Indvendig køling	ja

Skær-Ø D_c	40 mm
Serie	Power Q
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	74 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	32,4 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Rampingvinkel α_{maks}	0,62 grader
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser