

**Garant****GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendepatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	5
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	98 mm
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	42,4 mm
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm

Serie	Power Q
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	20 grader
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,47 grader
Skær- $\emptyset$ $D_c$	50 mm
Cirkulær borefræsning $\emptyset$ $D_{\text{min}}$	94 mm
$\emptyset$ $D_3$	44 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser