

**Garant**

**GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/7mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

**Reservedel:**

Vendepatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,62 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	20 grader
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1 mm

Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	7
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	32,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Skær-Ø $D_c$	40 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Skafatudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser