

**Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	150 mm
passende vendskærsplatter	TOMT060508
Rampingvinkel α_{maks}	0,33 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	75 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	34,25 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Udhængslængde L_1	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	6 mm
Antal skær Z	5
Ø D_3	35 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------