



Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskersplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	200 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskersplatter	TOMT060508
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,44 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	26,25 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	59 mm
Udhængslængde L_1	65 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	62 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------