



## Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2Lmm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 226400 25/2L  |
| GTIN                | 4960664914203 |
| Artikelklasse       | 250           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

### Teknisk beskrivelse

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$         | 19,25 mm                |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$ | 48 mm                   |
| Maks. skæredybde $a_{p maks}$                | 6 mm                    |
| Udhængslængde $L_1$                          | 50 mm                   |
| Skaft- $\varnothing D_s h6$                  | 25 mm                   |
| Samlet længde $L_{i alt}$                    | 170 mm                  |
| Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$               | 0,6 grader              |
| passende vendskærsplatter                    | TOMT060508              |
| Skær- $\varnothing D_c$                      | 25 mm                   |
| Vendeplatteskrue                             | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$  | 45 mm                   |
| Antal skær Z                                 | 2                       |
| $\varnothing D_3$                            | 20 mm                   |
| Skaftudførelse                               | Cylinderskaft           |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader         |
| Fræseanvendelse      | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse      | Ramping           |
| Fræseanvendelse      | Hjørnefræser      |
| Indvendig køling     | ja                |
| Produkttype          | Hjørnefræser      |

---

## Tilbehør

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Spændeskruer Type 1 | 229723 1 |
|---------------------|----------|