

**Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskersplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	44,25 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,26 grader
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
passende vendeskersplatter	TOMT060508
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	95 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	6 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	98 mm

Ø D ₃	45 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------