



## Hjørnefræser 90° MEV, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskersplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

### Teknisk beskrivelse

Skær-Ø $D_c$	32 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	26,25 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	59 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	62 mm
Antal skær Z	4
Maks. skæredybde $a_{p, maks}$	6 mm
Udhængslængde $L_1$	32 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$	0,44 grader
Samlet længde $L_{i, alt}$	130 mm
Ø $D_3$	27 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------