

**KERN****Bordvægt type EOC, Maksimalt vejeområde: 300Lkg****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479606 300L   |
| GTIN                | 4045761192294 |
| Artikelklasse       | 47D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.**
- **Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).**
- **Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.**
- **Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.**
- **Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.**
- **Styktaal: Hurtig registrering af store styktaal takket være nem tællefunktion. Referencestyktaal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelseskærm.

## Teknisk beskrivelse

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Aflæsning af øvre vejeområde | 100 g                |
| Stykvægt min.                | 100 g                |
| Maksimalt vejeområde         | 0 - 300 kg           |
| Aflæsning                    | 50 g                 |
| Nettovægt                    | 18,4 kg              |
| Kalibrering                  | Pris på forespørgsel |
| Producentbetegnelse          | Type EOC             |
| Energiforsyning              | Med kabel            |
| Reaktionstid                 | 2 s                  |
| Repetérbarhed                | 100 g                |
| Mål, vejeplade               | 600×500 mm           |
| Beskyttelsesklasse IP        | IP 65                |
| Interface                    | RS232C-interface     |
| Produkttype                  | Bordvægt             |