

**Hjørnefræser 90° MEV, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	5
Ramplinglængde L for $a_{p,max}$	34,25 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	75 mm

Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rampingvinkel α_{maks}	0,33 grader
$\varnothing D_3$	35 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue Type 1	229723 1
--------------------	----------