

**Garant****Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

**Bemærk:**

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
passende vendeskærsplatter	XNEX 040308
Antal skær Z	3
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	2 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219878 1
------------------------------------	----------