

**Hjørnefræser 90° MEV, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskersplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	59 mm
Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>	26,25 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	0,44 grader
Holdegevind M	M16
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	6 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------