

**Hjørnefræser 90° MEV, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskersplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	50 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,26 grader
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	95 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	98 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	44,25 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Ø D_3	45 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue Type 1	229723 1
--------------------	----------