

Garant**Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skær Z	5
Vendeplatteskruesæt	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	XNEX 040308
Skær-Ø D _c	32 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Holdegevind M	M16
Maks. skæredybde a _{p maks}	2 mm
Skafatudførelse	med gevind

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219878 1
------------------------------------	----------