

**Hjørnefræser 90° MEV, med boring, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	59 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,44 grader
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	26,25 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------