

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215182 50/8
GTIN	4062406570187
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XNEX 040308
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D _c	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	8
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	2 mm

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele Type 1	219878 1
-----------------------------------	----------