

**Hjørnefræser 90° MEV, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekrafter og højere stabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	45 mm
passende vendeskærsplatter	TOMT060508
Samlet længde $L_{i alt}$	35 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,6 grader
Antal skær Z	3
Vendeplatteskrue	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	6 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	19,25 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	48 mm
Holdegevind M	M12
Ø $D_3$	20 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229723 1
---------------------	----------