

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekrafter.

**Anvendelse:**

SM-geometrien er 1. Valg til lavere skærekrafter.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOMT 060508ER-SM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	INOX
Type	PR1535
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		