

**Garant****Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus (MK): 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321240 4
GTIN	4062406572440
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Kørnerakse med hårdmetalindsats til opgaver med høj slibende indflydelse på centreringsen.**
- **Spidsvinkel 60°.**
- **Affladet aftrykningsmøtrik i siden.**
- **Yderst præcis lejring sørger for høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**

**Beskrivelse:**

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af tynde emner ved høje omdrejningstal og ved høje styktal med automatisk last i serieproduktion.

Til store aksiale kræfter ved svær spåntagning takket være speciel lejeplacering.

Hus-Ø D: 76 mm

Nyttelængde B: 112 mm

Hårdmetal-ØH: 14 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 43 mm

maks. omdrejningstal: 3200 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Hårdmetal-ØH	14 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
maks. omdrejningstal	3200 min <sup>-1</sup>
Hus-Ø D	76 mm
Spidslængde C	43 mm
Til emnevægt	750 kg
Nyttelængde B	112 mm
Morsekonus	MK4
Aksialkraft	4,3 kN
Spidsvinkel	60 grader
Hårdmetalindsats	ja
Udførelse	medløbende
Uddriverskriver	ja
Produkttype	Centrerspids