



Vinkelsliber Batteri, Type: M18FSAGDB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-akku-vinkelsliber:

- **Kulfri motor med lang levetid, spindellås, hurtig indstilling af beskyttelseskærm.**
- **Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.**

Leveringsomfang:

Inklusive lader, beskyttelseskærm, 2 støvbeskyttelsesgitre, spændesæt, antivibrationsgreb, HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. skæredybde	33 mm
Maks. vibration iht. EN	3,4 m/s ²
Akku-kapacitet	5 Ah
Overbelastningssikring	ja
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2

Batterispænding	18 V
Genstartsspærre	ja
Kickbackstop	nej
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Blød opstart	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt	2,7 kg
Producentbetegnelse	M18FSAGDB
Dødemandskontakt	ja
Serie	FUEL
Produkttype	Vinkelsliber