



Vinkelsliber Batteri, Type: M18FSAGB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-akku-vinkelsliber:

- **Kulfri motor med lang levetid, spindellås, hurtig indstilling af beskyttelseskærm.**
- **Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.**

Leveringsomfang:

Inklusive lader, beskyttelseskærm, 2 støvbeskyttelsesgitre, spændesæt, antivibrationsgreb, HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	125 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Dødemandskontakt	nej

Producentbetegnelse	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Genstartsspærre	ja
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. vibration iht. EN	3,4 m/s ²
Vægt	2,5 kg
Maks. skæredybde	34 mm
Batterispænding	18 V
Blød opstart	ja
Overbelastningssikring	ja
Akku-kapacitet	5 Ah
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Kickbackstop	nej
App-integration	OneKey
Serie	FUEL
Produkttype	Vinkelsliber