


Garant**Centreringskruestik, automatisering, Købebredde A: 120Amm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360134 120A
GTIN	4062406572914
Artikelklasse	30N

Beskrivelse**Udførelse:**

Centreringskruestik til fleksibel brug.

- **Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Variabel centrumindstilling $\pm 0,02$ mm.**
- **Hærdede funktionsflader.**
- **Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitring.**

Fordel:

- **Fleksibel lav vægt.**

Multifunktionel anvendelse.

Anvendelse:

Ideal til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af råemner.

Passer til:

Automatiseringskonsol nr. 360164.

Leveringsomfang:

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.

Inklusive 4 spændebolte str. 90.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter nr. 360135 – 360151.

Teknisk beskrivelse

Moment	60 Nm
Længde	130 mm
Bredde	120 mm
Kæbebredde A	120 mm
Afstand	25 mm
Spændekraft op til maks.	25,5 kN
Højde	50 mm
Vægt	5,3 kg
passer til farvekode	ZC120
Produkttype	Maskinskruestik