


Garant**Pneumatisk centreringsskruestik, IOT, Type: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360181 100
GTIN	4062406572969
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
- Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
- Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselsborde.

Fordel:

- Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
- Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetryk samt batteritilstand via WLAN.
- Drejning er ikke nødvendig.
- Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
- Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnede til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.

Momentnøgle nr. 360135 – 360151 str. 80.

Teknisk beskrivelse

Trykluftydelse, maks.	9 bar
Højde H	95 mm
Vægt	11,6 kg
Kæbebredde A	80 mm
Spændekraft op til maks.	10 kN
B	100 mm
passer til farvekode	PCV 100
L	100 mm
H ₁	171 mm
Spændeslag	6 mm
Produkttype	Maskinskruestik