

Garant**Pneumatisk centreringsskruestik, Type: 100/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Justerbar vandring + 5 mm pr. side.**
- **Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.**
- **Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.**

Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 360135 – 360151 str. 80.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde A	80 mm
Vægt	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Trykluftydelse, maks.	9 bar
Spændeslag	6 mm
Spændekraft op til maks.	10 kN
Højde H	95 mm
passer til farvekode	PCV 100
Krydsstikmål	200 mm
Produkttype	Maskinskruestik