

Garant**Pneumatisk centreringsskruestik, IOT, Type: 100/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
- Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
- Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.

Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Fordel:

- Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
- Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetryk samt batteritilstand via WLAN.
- Drejning er ikke nødvendig.
- Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
- Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnede til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.

Momentnøgle nr. 360135 – 360151 str. 80.

Teknisk beskrivelse

Højde H	95 mm
Spændekraft op til maks.	10 kN
Trykluftydelse, maks.	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
Vægt	21,6 kg
passer til farvekode	PCV 100
H ₁	191 mm
Kæbebredde A	80 mm
Spændeslag	6 mm
Krydstikmål	200 mm
Produkttype	Maskinskruestik