

Garant**Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320617 32
GTIN	4062406573133
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

Cylindrisk skaft til opspænding i borestangsholdere, spændetangsholdere eller hydrauliske spændepatroner; til opspænding i 2. revolver.

Til bearbejdning af tunge emner.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsats. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsats, nr. 320625. Udskiftelige indsats, nr. 320629.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Teknisk beskrivelse

Fjedervandring	4 mm
----------------	------

Nyttelængde L ₁	95 mm
Til emnevægt	500 kg
Samlet længde L	155 mm
Hus-Ø D	66 mm
Ød	32 mm
Rundløbsfejl	0,01 mm
Skaft-Ø D ₁	18 mm
passer til farvekode	K18
maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Adapter	Skaft-Ø 32 mm
Produkttype	Centrerspids