

Garant**Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

320617 40

GTIN

4062406573140

Artikelklasse

31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

Cylindrisk skaft til opspænding i borestangsholdere, spændetangsholdere eller hydrauliske spændepatroner; til opspænding i 2. revolver.

Til bearbejdning af tunge emner.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser, nr. 320625. Udskiftelige indsatser, nr. 320629.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Teknisk beskrivelse

Ød

40 mm

Samlet længde L	165 mm
Skaft-Ø D ₁	18 mm
Hus-Ø D	74 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Rundløbsfejl	0,01 mm
passer til farvekode	K18
Fjedervandring	4 mm
Nyttelængde L ₁	95 mm
Til emnevægt	550 kg
Adapter	Skaft-Ø 40 mm
Produkttype	Centrerspids