

Garant**Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: 50/3****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 320617 50/3 |
| GTIN | 4062406573157 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

Specialudførelse med 3-kantet skaft til fastspænding direkte i modspindlernes spændepatroner. Udskiftelige indsats, nr. 320629.

Til bearbejdning af tunge emner.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsats. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsats, nr. 320625.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|---------|
| Rundløbsfejl | 0,01 mm |
|--------------|---------|

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Skaft-Ø D ₁ | 18 mm |
| Samlet længde L | 165 mm |
| Til emnevægt | 700 kg |
| Hus-Ø D | 74 mm |
| Fjedervandring | 4 mm |
| Ød | 50 mm |
| maks. omdrejningstal | 4000 min ⁻¹ |
| Nyttelængde L ₁ | 95 mm |
| passer til farvekode | K18 |
| Adapter | 3-kantet skaft |
| Produkttype | Centrerspids |