

Garant
HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 10 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	203028 10
GTIN	4045197527660
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og **specialcoating**.

Tolerance, nom. Ø: f8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 35 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 22 mm

Samlet længde L: 72 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Hjørneafrundning r_v : 0,2 mm

Tilspænding f_z til beskæring i Inconel: 0,065 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D_c	10 mm
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,065 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Samlet længde L	72 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørneafrunding r_v	0,2 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Skaftfræser

Services

Frislibning af skaft Type FRST	209900 FRST
--------------------------------	-------------