

Garant
HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 20 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	203028 20
GTIN	4045197527691
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og **specialcoating**.

Tolerance, nom. Ø: f8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 35 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 41 mm

Samlet længde L: 104 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Hjørneafrounding r_v : 0,3 mm

Tilspænding f_z til beskæring i Inconel: 0,09 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	20 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,09 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	104 mm
Skærlængde L_c	41 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørneafrundning r_v	0,3 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Skaftfræser

Services

Frislibning af skaft Type FRST	209900 FRST
Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 20 mm	SZ2025 20