

Garant**XNEX 040308, HB735, Type: UNI**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215199 UNI |
| GTIN | 4062406569938 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltsidet 3-skærs vendeskærsplatter. Effektive skærematerialer for den **største processikkerhed**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$ mm.

Maks. skæredybde $a_{p, maks}$: 2 mm

Plattetykkelse S: 3.18 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Type | UNI |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Plattetykkelse S | 3.18 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | XNEX 040308 |
| Type | HB735 |
| Skæremateriale | HM |
| Maks. skæredybde $a_{p, maks}$ | 2 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 6 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 300 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 260 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 240 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 220 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 110 m/min | M |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |