

Garant**Hjørnefræser 90°, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215177 25/4 |
| GTIN | 4062406570040 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Skaft-Ø D_s h6 | 25 mm |
| Udhængslængde L_1 | 50 mm |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 2 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 |
| Vendeplatteskruesæt | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 170 mm |
| Skær-Ø D_c | 25 mm |
| Skaftudførelse | Cylindrisk skaft |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt10 dele Type 1 | 219878 1 |
|-----------------------------------|----------|