

Garant**Hjørnefræser 90°, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	70 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
passende vendeskærsplatter	XNEX 040308
Vendeplatteskruesæt	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	5
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	195 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele Type 1	219878 1
-----------------------------------	----------