

Garant**Roterende højtydende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus (MK): 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321245 5
GTIN	4062406572488
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Kørnerakse med hårdmetalindsats til opgaver med høj slibende indflydelse på centreringen.**
- **Spidsvinkel 60°.**
- **Affladet aftrykningsmøtrik i siden.**
- **Yderst præcis lejring sørger for høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af tynde emner ved høje omdrejningstal og ved høje styktal med automatisk last i serieproduktion.

Premium-udførelse. Høj rundløbsnøjagtighed takket være **Highend-lejring**. Specielt til høje omdrejningstal og store aksiale kræfter. Også egnet til slibeprocesser.

Teknisk beskrivelse

Maksimal rundløbsfejl	0,003 mm
-----------------------	----------

Hårdmetal-ØH	18 mm
maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Nyttelængde B	136 mm
Spidslængde C	43 mm
Til emnevægt	1200 kg
Morsekonus	MK5
Hus-Ø D	72 mm
Aksialkraft	10,35 kN
Spidsvinkel	60 grader
Hårdmetalindsats	ja
Udførelse	medløbende
Uddriverskriver	ja
Produkttype	Centerspids