


Garant**Centreringskruestik, automatisering, Kæbebredde A: 80Amm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360134 80A
GTIN	4062406572600
Artikelklasse	30N

Beskrivelse**Udførelse:**

Centreringskruestik til fleksibel brug.

- **Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Variabel centrumindstilling $\pm 0,02$ mm.**
- **Hærdede funktionsflader.**
- **Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitring.**

Fordel:

- **Fleksibel lav vægt.**

Multifunktionel anvendelse.

Anvendelse:

Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af ræmner.

Passer til:

Automatiseringskonsol nr. 360164.

Leveringsomfang:

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.

Inklusive 4 spændebolte str. 90.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter nr. 360135 – 360151.

Teknisk beskrivelse

Længde	120 mm
Kæbebredde A	80 mm
Moment	40 Nm
Bredde	120 mm
Afstand	22 mm
Spændekraft op til maks.	17 kN
Vægt	3,5 kg
Højde	50 mm
passer til farvekode	ZC 80
Produkttype	Maskinskruestik