

Garant**Pneumatisk centreringsskruestik, IOT, Type: 160****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360181 160
GTIN	4062406572983
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
- Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
- Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselsborde.

Fordel:

- Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
- Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetryk samt batteritilstand via WLAN.
- Drejning er ikke nødvendig.
- Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
- Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnede til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.

Bakkesortiment nr. 360183 – 360187.

Teknisk beskrivelse

L	160 mm
Vægt	19 kg
Kæbebredde A	104 mm
H ₁	175 mm
Trykluftydelse, maks.	9 bar
passer til farvekode	PCV 160
Spændekraft op til maks.	22,5 kN
B	160 mm
Spændeslag	8,5 mm
Højde H	99,2 mm
Produkttype	Maskinskruestik