

Garant**Pneumatisk centreringsskruestik, IOT, Type: 160/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
- Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
- Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.

Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Fordel:

- Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
- Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetryk samt batteritilstand via WLAN.
- Drejning er ikke nødvendig.
- Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
- Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnede til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.

Bakkesortiment nr. 360183 – 360187.

Teknisk beskrivelse

Vægt	29 kg
passer til farvekode	PCV 160
Kæbebredde A	104 mm
Spændeslag	8,5 mm
Spændekraft op til maks.	22,5 kN
Højde H	99,2 mm
L	160 mm
Trykluftydelse, maks.	9 bar
H ₁	175 mm
B	160 mm
Krydsstikmål	200 mm
Produkttype	Maskinskruestik