

Garant**HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203028 16
GTIN	4045197527684
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og **specialcoating**.

Tolerance, nom. Ø: f8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 35 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 36 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Hjørneafrounding r_v : 0,3 mm

Tilspænding f_z til beskæring i Inconel: 0,08 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D_c	16 mm
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,08 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Samlet længde L	92 mm
Skærlængde L_c	36 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørneafrundning r_v	0,3 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Skaftfræser

Services

Frislibning af skaft Type FRST	209900 FRST
Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 16 mm	SZ2025 16