

**Garant****CCGT 030101, Type: HB7025-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

CCGT 030101 HB7025-1 Type: HB7025-1  
Spånbryder: SF  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Hjørneradius	0,1 mm
Type	HB7025-1
Tilspænding $f$	0,03 - 0,3 mm/o
Spånbryder	SF
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning